



Soket MSSD-N

Ürün numarası: 550067

★ Temel ürün gamı

MD-2/2-... ve MH-2/2-... solenoid bobinler için

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 175301-803
Kablo çıkışı	Açılı
Ürün ağırlığı	30 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	3
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 250 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Kablo bağlantısı	M20x1,5
Kablo çapı	8 ... 10 mm
İletken- ve nominal kesit	1,5 mm ²
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, vidalar	Çelik
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	VMQ