

Küresel vana VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-V15V15

Ürün numarası: 8089046

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------|-------------------------------|
| Tasarım | 2 yollu küresel vana |
| Çalıştırma türü | mekanik |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Montaj türü | Hat kurulumu |
| Bağlantı rakoru | ASME B16.11'e göre kaynak ucu |

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Anahtarlama konumu göstergesi | Kızak yönü = akış yönü |
| Flanş delik delme şablonu | F07 F10 |
| İç çap | 63 mm |
| Nominal genişlik DN | 65 |
| Valf fonksiyonu | 2/2 |
| Akış yönü | tersine çevrilebilir |
| Bağlantı elemanı PN nominal basınç | 63 |
| Basınç farkında kopma torku proses bileşeni nominal basınç PN | 79 Nm |
| Standarda dayalı | ASME B16.11 ISO 5211 |
| Ortam | Su buharı ISO 8573-1:2010 [:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Su nötr sıvılar |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...200 °C |
| Akış Kv | 684 m ³ /h |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Gövde malzemesi | Paslanmaz çelik dökümü |
| Gövde malzeme numarası | 1.4408/CF8M |
| Yuva conta malzemesi | PTFE, modifiye |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM PTFE |
| Bilye malzemesi | Paslanmaz çelik dökümü |
| Bilye malzeme numarası | 1.4408/CF8M |
| Mil malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Mil malzeme numarası | 1.4401 |
| Ürün ağırlığı | 6500 Gram |
| Ruhsat | CRN |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB basınçlı ekipman direktifine göre |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |