


# Kumanda bloku CPX-CM-HPP

Ürün numarası: 562214

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	140 g
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Power failure buffering	10 ms
Toplam eksen sayısı	4
Ölçüler W x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Kontrol arayüzü	CAN-Bus
Fieldbus arabirimi	1x soket, M9, 5-pin
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Modüllerde düşük gerilim/kısa devre Diyagnostik belleği
Konfigurasyon desteği	MMI el kumandalı terminal
Parametreleri konfigure etmek	Kanalların zorlanması Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	1 Mbit/s
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Protokol	FHPP
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 80 mA
Çıkışlar için max. adres hacmi	32 Byte
Girişler için max. adres hacmi	32 Byte
Ürüne özgü LED gösterge	Error PL: Yük beslemesi
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC