


# Elektrikli kızak EGSK-26- -

Ürün numarası: 562751

FESTO



Temsilî örnek



## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	50 ... 200 mm
Büyükük	26
Vidalı mil çapı	8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik doğrusal eksen Bilyalı vidalı
Referanslama	Referans anahtarı
Mil tipi	Bilyalı vida
Max. ivmelenme	10 m/s <sup>2</sup>
Max. Hız	0,28 ... 0,83 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,003 - ±0,01 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP10
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Sabit yatak dinamik temel yük derecesi	1.380 N
Doğrusal yatak dinamik temel yük derecesi	5.746 N
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	17E+03 mm <sup>4</sup>
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	150E+03 mm <sup>4</sup>
Max. itme kuvveti Fx	116 ... 184 N
Doğrusal yatak istatistiksel temel yük derecesi	12.150 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	0,0316 kgcm <sup>2</sup>
Besleme sabiti	2 ... 6 mm/U
Sabit yatak istatistiksel temel yük derecesi	1.760 N
Bağlantı şekli	Dişi dişli ve ayar pimli
Malzeme, son kapaklar	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, profil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kapağı	Alüminyum pres döküm kaplı
Malzeme, taşıyıcı araba	Çelik
Malzeme, aks somunu	Çelik
Malzeme, dişli mil	Çelik