



Kompakt silindir AEN-S-16-5-A-P

Ürün numarası: 8092144

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	basılı
Piston kolu ucu	Erkek diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,038 J
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	8 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	95 N
0 mm strokda hareket eden kütle	6 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	4 g
0 mm strokda ana ağırlık	32,5 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	18 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	NBR
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli paslanmaz çelik