


Baęlantı kablosu

NEBC-F12G8-KH-1.5-N-S-F12G8

Ürün numarası: 564192

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Standarta dayalı | EN 61076-2-101 uyarınca ölçüler |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Baęlantı frekansı | 100 |
| Ürün aęırlığı | 154 g |
| Elektriksel baęlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı Kontrolör tarafı |
| Elektriksel baęlantı 1, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel baęlantı 1, baęlantı tipi | Hibrit fişler |
| Elektriksel baęlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel baęlantı 1, baęlantı teknolojisi | M12x1 Festo'ya özgü kodlamalı |
| Elektriksel baęlantı 1, pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel baęlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel baęlantı 1, montaj tipi | Vida tipi kilitleme, SW14 ve uzunlmasına tırtıllı |
| Elektriksel baęlantı 2, fonksiyon | Saha cihazı tarafı Kontrolör tarafı |
| Elektriksel baęlantı 2, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel baęlantı 2, baęlantı tipi | Hibrit fişler |
| Elektriksel baęlantı 2, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel baęlantı 2, baęlantı teknolojisi | M12x1 Festo'ya özgü kodlamalı |
| Elektriksel baęlantı 2, pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel baęlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 8 |
| Elektriksel baęlantı 2, montaj tipi | Vida tipi kilitleme, SW14 ve uzunlmasına tırtıllı |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 7 A |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama | 0,14 mm ² için 1,5 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,8 kV |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| Kablo özellięi | Standart |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eęilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 24 mm |
| Eęilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 56 mm |
| Kablo çapı | 8 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,2 mm |
| Kablo yapısı | (1x(4x0,14))+4x0,75 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,14 mm ² 0,75 mm ² |
| Koruma sınıfı | IP65 IP67 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Özel karakteristikler | Yaęa dayanıklı |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |

| Özellik | Değer |
|---|------------------------------|
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun Halogen-free |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |
| Kablo gövdesinin rengi | açık gri |
| Malzeme, muhafaza | TPE-U(PUR) |
| Renkli gövde | Siyah |
| Malzeme, vida tipi kilitleme | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Pirinç, altın kaplama |
| Malzeme, yalıtkan kılıf | PP |