



Paralel tutucu DHPC-10-A-B-2

Ürün numarası: 8116758

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	10
Tutma çenesi başına strok	2 mm
Max. Değiştirme hassasiyeti	0,2 mm
Max. tutucu çene açığı boşluğu ax,ay	0 deg
Max. tutucu çene boşluğu Sz	0 mm
Dönme simetriği	≤ 0,2 mm
Tekrarlama hassasiyeti, tutucu	≤ 0,02 mm
Tutucu parmakların sayısı	2
Tahrik türü	pnömatik
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Tutucu fonksiyonu	Paralel
Tutma kuvveti emniyeti	No
Tasarım yapısı	Bağlantı yönü altta Tutucu parmak için yassı montaj şekli Kol yataklı motion sırası
Yatak	Küresel kılavuzlama
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	Li-ion batarya üretimi yapan tesisler için önerilir
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma kuvveti, açma	51,2 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde toplam tutma kuvveti, kapatma	43 N
Mpa işletim basıncı	0,2 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Tutucunun max. çalışma frekansı	3 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. açma süresi	12 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde min. kapatma süresi	14 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F1a
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde tutma çenesi başına tutma kuvveti açma	25,6 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde tutma çenesi başına tutma kuvveti kapatma	21,5 N
Kütle atalet momenti	0,04 kgcm ²
Tutucu çenesi üzerindeki max. kuvvet Fz statik	29 N
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mx statik	0,13 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, My statik	0,27 Nm
Tutma çenesi üzerindeki max. tork, Mz statik	0,13 Nm
Ürün ağırlığı	49 g
Bağlantı şekli	Deliklerle direkt bağlantı Dişlerle direkt bağlantı geçiş delikli ve ayar pimli

Özellik	Değer
	Dişli dişli ve ayar pimli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, tutma çeneleri	Yüksek alışimli paslanmaz çelik