

Plastik hortum PAN-MF-16X2-SW

Ürün numarası: 570363

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	16 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	130 mm
İç çap	12 mm
Min. Bükme radyusu	75 mm
Uygun olduğu standart	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-60 ... 100 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,09 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 16 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 65 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	Polyamid 12