


Basınç transmiiteri SPTE-V1R-F-V-2.5K

Ürün numarası: 571478

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Ruhsat | RCM işareti c UL us - Tanınan (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | UL E322346 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ölçme büyüklüğü | Bağıl basınç |
| Ölçüm metodu | Piezodirençli basınç sensörü |
| Basınç ölçüm aralığı başlangıç değeri | 0 MPa 0 Bar 0 000032 |
| Basınç ölçüm aralığı bitiş değeri | -0.1 MPa -1 Bar -14.5 000032 |
| Aşırı yük basıncı | 0.5 MPa 5 Bar 72.5 000032 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Akışkan sıcaklığı | 0 °C...50 °C |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...50 °C |
| Doğruluk ±% FS | 3 %FS |
| Tekrarlama hassasiyeti ± %FS | 0.3 %FS |
| Sıcaklık katsayısı ±%FS/K | 0.05 %FS/K |
| Analog çıkış | 0 - 10 V |
| Yükselme zamanı | 1 ms |
| Min. yük direnci gerilim çıkışı | 15 kOhm |
| Kısa devre dayanımı | tüm elektrik bağlantıları için |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 18 V...30 V |
| Ters polarite koruması | tüm elektrik bağlantıları için |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Elektrik bağlantısı | 3 damarlı Kablo açık uç |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Montaj türü | geçiş deliği ve vida ile |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Pnömatik bağlantı | Flanş |
| Ürün ağırlığı | 35 Gram |
| Gövde malzemesi | PA takviyeli |
| Sızdırmazlık halkası malzemesi | FPM |
| Koruma türü | IP40 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |