


# Pnömatik Valf Hava tetiklemeli valf VUWG-L10-B52-M5

Ürün numarası: 573809

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer  |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu                       | 5/2 çift bobinli   |
| Çalıştırma türü                       | pnömatik   |
| Valf boyutu                           | 10 mm  |
| Standart anma debisi                  | 220 l/min  |
| Pnömatik çalışma bağlantısı           | M5   |
| Çalışma basıncı                       | -0.9 Bar...10 Bar  |
| Tasarım                               | Piston sürgüsü   |
| Izgara ölçüsü                         | 10.5 mm  |
| Hava tahliye fonksiyonu               | kısılabilir  |
| Sızdırmazlık prensibi                 | yumuşak  |
| Montaj konumu                         | herhangi bir   |
| Manuel kumanda                        | yok  |
| Kontrol türü                          | doğrudan   |
| Akış yönü                             | tersine çevrilebilir   |
| Örtüşme                               | pozitif kapsama  |
| Kontrol basıncı                       | 1.5 Bar...10 Bar   |
| Vakum uygunluğu                       | evet   |
| Değiştirme anahtarlama süresi         | 5 ms   |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Akışkan sıcaklığı                     | -5 °C...50 °C  |
| Kontrol ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava               |
| Ortam sıcaklığı                       | -5 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı                         | 48 Gram  |
| Montaj türü                           | isteğe bağlı olarak:<br>PR rayı üzerinde<br>geçiş deliği ile |
| Kontrol havası bağlantısı 12          | M5   |
| Kontrol havası bağlantısı 14          | M5   |
| Pnömatik bağlantı 1                   | M5   |

| <b>Özellik</b>                    | <b>Değer</b>           |
|-----------------------------------|------------------------|
| Pnömatik bağlantı 2               | M5                     |
| Pnömatik bağlantı 3               | M5                     |
| Pnömatik bağlantı 4               | M5                     |
| Pnömatik bağlantı 5               | M5                     |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR<br>NBR            |
| Gövde malzemesi                   | Alüminyum<br>eloksallı |