

# Kontrol ünitesi

## CDSA-D3-RV

Ürün numarası: 8126915

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Fonksiyon tuşlarının sayısı	20
Sistem LED'lerinin sayısı	5
Gösterge	LCD-Display Arka aydınlatma ile
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	7"
Kontrol elemanları	Folyo tuş takımı Serbest bırakma kontrol ünitesi Acil stop butonu
Giriş akımı	$\leq 5,6$ A
Çalışma gerilimi aralığı DC	19,2 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	WSVGA, 600x1024 piksel
Müsaade edilebilirlik	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre Makineler için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Sertifika yayınlayan bölüm	UL E239998
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 95 %
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	USB kapak kapalı iken monte edilmiş durumunda
Koruma sınıfı	III
Çevre sıcaklığı	0 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	950 g
Elektriksel güç tüketimi	12 W
IP adresi atama	FCT DHCP
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Power failure buffering	10 ms
Nominal kullanım yüksekliği	$\leq 2000$ m NHN
Gerilim beslemesi, fonksiyon	Serbest bırakma kontrolü Acil duruş Gerilim beslemesi
Güç beslemesi, bağlantı tipi	Priz grubu
Güç beslemesi, bağlantı teknolojisi	Priz grubu 12 kutup, 2 sıra
Güç beslemesi, pin/kablo sayısı	12
Güç kaynağı, atanmış kutuplar/kablolar	6
USB arabirimi, bağlantı tekniği	USB 2.0 Typ A

Özellik	Değer
USB arabirimi, bağlantı şeması	00995868
Ethernet arayüzü, protokol	TCP/IP
Ethernet arayüzü, fonksiyon	diyagnostik PLC'ye ağ bağlantısı Parametreleme
Ethernet arayüzü, bağlantı tipi	Soket
Ethernet arayüzü, bağlantı teknolojisi	RJ45
Ethernet arayüzü, pin/kablo sayısı	8
Ethernet arayüzü, iletim hızı	100 Mbit/s
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	ABS
Ölçüler W x L x H	212 mm x 251 mm x 73 mm
40°C'de kabul edilebilir akım yükü hakkında açıklama	Her acil stop kontağında 10 - 1000 mA < 500 mA serbest bırakma kontrol ünitesi için
Kullanım kategorisi	DC-13, acil stop
Kullanım ömrü tanım değeri B10d, alt bileşen	0,25 milyon anahtarlama çevrimi, acil stop 1 milyon anahtarlama çevrimi, serbest bırakma kontrol ünitesi