

Baęlantı kablosu NEBC-D8G4-ES-2-N-S-D8G4-ET-G2

Ürün numarası: 8176595

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|-------------------------------------|
| Standarda dayalı | EN 61076-2-114 |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Baęlantı frekansı | 100 |
| Ürün aęırlığı | 129 Gram |
| Elektrik baęlantısı 1, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik baęlantısı 1, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü | Soket |
| Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı | düz |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu |
| Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı | 4 |
| Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4 |
| Elektrik baęlantısı 1, montaj türü | Boyuna tırtıllı vida kilidi |
| Elektrik baęlantısı 2, işlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik baęlantısı 2, tasarım | yuvarlak |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü | Soket |
| Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı | düz |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu |
| Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı | 4 |
| Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4 |
| Elektrik baęlantısı 2, montaj türü | Boyuna tırtıllı vida kilidi |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 V...30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi | 3 A |
| Aşırı gerilim direnci | 1.5 kV |
| Ters polarite koruması | hayır |
| Koruyucu topraklama baęlantısı | mevcut deęil |
| Blendaj | evet |
| Aktarma özellikleri | AP sistem iletişimine göre |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| Kablo özellięi | Enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |

| Özellik | Değer |
|--------------------------------------|--|
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 20 mm |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 75 mm |
| Kablo çapı | 6.3 mm |
| Kablo çapı toleransı | ± 0,2 mm |
| Kablo yapısı | 1 x (4 x AWG22) |
| İletkenin nominal kesiti | AWG22 |
| Koruma türü | IP65 IP67 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Özellikler | yağa dayanıklı |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 °C...70 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu halojensiz |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | gök mavisi çizgili gümüş grisi |
| Gövde malzemesi | PA TPE-U(PUR) |
| Gövde rengi | siyah |
| Vidalı kilitleme malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Fiş kontakları malzemesi | Altın kaplı bakır alaşımı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PP |