


真空吸盘 VAS-100-1/4-PUR-B

产品代号: 1396098

FESTO

密封环包括在供货范围内。



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|--------------------------------------|
| 吸盘的高度补偿器 | 3.5 mm |
| 额定尺寸 | 4 mm |
| 吸盘直径 | 100 mm |
| 吸盘容积 | 33.5 cm ³ |
| 有效的吸气直径 | 90.5 mm |
| 连接的位置 | 位于顶部 |
| 装配位置 | 任意 |
| 吸盘形状 | 圆形扁平 |
| 工作压力 MPa | -0.095 ... 0 MPa |
| 工作压力 | -0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi |
| 额定工作压力 | -0.07 MPa |
| 额定工作气压 | -0.7 bar |
| 额定工作压力(psi) | -10.15 psi |
| 工作介质 | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-A1-L |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| 额定工作压力时的保持力 | 450 N |
| 产品重量 | 140 g |
| 安装类型 | 通过真空口 |
| 真空接口 | G1/4 |
| 颜色 | 蓝色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 牙铸锌 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 吸盘 | PUR |