



紧凑型气缸 ADVUL-40- -P-A-S6

产品代号: 156215
传统型 - 不用于新项目

FESTO

位置感测，带防止活塞杆转动的导柱。
通过在搜索字段中输入型号代码的前四个字符，
可以找到最新的替代产品

将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
行程	1 ... 300 mm
活塞直径	40 mm
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
设计结构	活塞 活塞杆
位置检测	用于接近式传感器
派生型	耐热密封，最高可承受120°C
防止扭转/导向	带轭导向杆
工作压力 MPa	0.1 ... 1 MPa
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 ... 120 °C
在终端位置的冲击能量	0.52 J
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力，缩回	686 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力，推出	754 N
安装类型	带通孔 带附件 可选
气动连接	G1/8
材料信息，法兰螺丝	钢, 镀锌
材料信息，盖	锻造铝合金
材料信息，动态密封	FPM
材料信息，活塞杆	高合金钢
材料信息，缸筒	锻造铝合金