



Pnömatik valf

VUWS-LT30-M32U-M-N38

Ürün numarası: 8036724

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | 3/2 açık tek durumlu |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Valf ölçüsü | 31 mm |
| Standart nominal debi | 1.600 l/min |
| Mpa işletim basıncı | 0,1 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 1 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Popet oturtmalı |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Müsaade edilebilirlik | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominal genişlik | 7,9 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | yok |
| Kumanda şekli | direkt |
| Pilot basıncı beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Geçiş | Negatif geçiş |
| Pilot basıncı MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Pilot basıncı | 2,5 ... 10 bar |
| Kapama süresi | 45 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 12 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 352 g |
| Bağlantı şekli | manifold rayı üzerinde geçiş delikli Seçenekler: |
| Hava almasını açma yönünde bağlantı | kanalsız |
| Pilot hava portu 10 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | HNBR NBR TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | Basınçlı alüminyum döküm, boyalı |
| Malzeme, piston sürgülü valf | POM |
| Malzeme, vidalar | Galvanizli çelik |