

单向节流阀 CRGRLA-M5-B

订货号: 161403

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	单向节流功能
气接口, 气口 1	M5
气接口, 气口 2	M5
驱动方式	手册
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
流量控制方向上的标准标称流量	95 l/min
封锁方向上的标准标称流量	77 l/min...95 l/min
工作压力	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
环境温度	-20 °C...80 °C
海事分类	参见证书
防爆	必须遵守证书中的信息! 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
安装位置	可选
可旋转性	360°/不允许连续旋转
流量控制方向上的标准流量 6 → 0 bar	165 l/min
止回方向上的标准流量 6 → 0 bar	140 l/min...150 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L

特性	值
适用于锂离子电池生产	不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈
洁净室等级	4 级，符合 ISO 14644-1
储存温度	-10 °C...40 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C
公称通径	2 mm
最大紧固扭矩	1.5 Nm
允许的驱动力矩，调节螺丝	0.2 Nm
产品重量	10.2 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM PVC
中空螺栓材料	高合金钢
调节螺丝材料	高合金不锈钢
摆动接头材料	高合金不锈钢