



Kol tipi eksen ELCC-TB-KF-60-200-0H-P0-CR

Ürün numarası: 8082386

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tahrik çarkının efektif çapı	30,558 mm
Çalışma stroğu	200 mm
Büyükölçü	60
Strok rezervesi	0 mm
Dişli kayış hatvesi	3 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Elektomekanik boom eksen
Max. ivmelenme	50 m/s ²
Max. Hız	5 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,05 mm
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
2. derece atalet momenti bölgesi Iy	240,6E+03 mm ⁴
2. derece atalet momenti bölgesi Iz	304,21E+03 mm ⁴
Max. Tahrik momenti	5,2 Nm
Max. Kuvvet Fy	4.216 N
Max. kuvvet Fz	4.119 N
Max. tork Mx	36 Nm
Max. tork My	293 Nm
Max. tork Mz	288 Nm
Max. itme kuvveti Fx	300 N
Metre strok başına kütle atalet momenti JH	8,9 kgcm ²
Kullanılan yük başına kütle atalet momenti JL	2,3 kgcm ²
Kütle atalet momenti JO	5,9 kgcm ²
Besleme sabiti	96 mm/U
Referans değer, çalışma performansı	5.000 km
Yağlama aralığı, mesafeye bağlı	1.000 km
0 mm strokda hareket eden kütle	1.636 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	38 g
0 mm strokda ana ağırlık	4.146 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	38 g
Malzeme, son kapaklar	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, profil	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tahrik kafası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, kılavuz rayı	Rulman çeliği, Corrotext kaplamalı
Malzeme, muhafaza	Yüksek alımlı paslanmaz çelik
Malzeme, taşıyıcı araba	Alüminyum döküm, eloksallı kaplamalı
Malzeme, dişli kayış sıkıştırma parçası	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, dişli kayış	nylon kaplı cam elyaf katkılı kauçuk