


Pnömatik arabirim

VABA-S6-1-X1-3V-CB

Ürün numarası: 8082879

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf adası arayüzü	Tip 44, VTSA
Diyagnostik	Valf bobini başına tel kopması Valflerde kısa devre Gerilim altı valfleri
Valf yerlerinin max. sayısı	Çift bobinli valflerde 12 Tek durumlu valfler için 24
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 3 yük beslemesi Valflerde kanal durumu
Parametreleri konfigüre etmek	Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Modül denetimi
Koruma (kısa devre)	Valf çıkışı başına dahili elektronik sigorta koruması
Çalışma gerilimi aralığı DC	21,6 ... 26,4 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 11 mA (Elektronik çalışma gerilimi beslemesi) Tipik olarak 45 mA (valflerin yük gerilim beslemesi)
Kanal başına maks. güç beslemesi	0,2 A
Modül başına maks. bileşke akım	6 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	evet
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	580 g
Elektriksel bağlantı	Fieldbus 3x M12x1 A kodlanmış 5-pinli Erkek soket CPX ile
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	PA
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm