

# Baęlantı kablosu NEBC-D8G4-ES-0.3-N-S-D8G4-ET

Ürün numarası: 8082902

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Deęer                               |
|---|-------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-114                      |
| Ruhsat  | c UL us (OL)                        |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                | UL E520706                          |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                     |
| Baęlantı frekansı                             | 100                                 |
| Ürün aęırlığı                                 | 31 Gram                             |
| Elektrik baęlantısı 1, işlev                  | Kontrol tarafı                      |
| Elektrik baęlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                            |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü          | Soket                               |
| Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                 |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi   | M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu |
| Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4                                   |
| Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                                   |
| Elektrik baęlantısı 1, montaj türü            | Boyuna tırtıllı vida kilidi         |
| Elektrik baęlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                      |
| Elektrik baęlantısı 2, tasarım                | yuvarlak                            |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü          | Soket                               |
| Elektrik baęlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                 |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi   | M8x1, EN 61076-2-114'e göre D kodlu |
| Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 4                                   |
| Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                                   |
| Elektrik baęlantısı 2, montaj türü            | Boyuna tırtıllı vida kilidi         |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                          |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V                                |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 3 A                                 |
| Aşırı gerilim direnci                         | 1.5 kV                              |
| Ters polarite koruması                        | hayır                               |
| Koruyucu topraklama baęlantısı                | mevcut deęil                        |
| Blendaj                                       | evet                                |
| Aktarma özellikleri                           | AP sistem iletişimine göre          |
| Kablo uzunluğu                                | 0.3 m                               |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--|
| Kablo özelliği                       | Enerji zincirleri için uygun               |
| Test koşulları hat                   | Talep üzerine test koşulları               |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme | 20 mm                                      |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | 75 mm                                      |
| Kablo çapı                           | 6.3 mm                                     |
| Kablo çapı toleransı                 | ± 0,2 mm                                   |
| Kablo yapısı                         | 1 x (4 x AWG22)                            |
| İletkenin nominal kesiti             | AWG22                                      |
| Koruma türü                          | IP65<br>IP67                               |
| Koruma türüne ilişkin not            | monte edilmiş durumda                      |
| Özellikler                           | yağa dayanıklı                             |
| Ortam sıcaklığı                      | -20 °C...60 °C                             |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C                              |
| Depolama sıcaklığı                   | -40 °C...70 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu<br>halojensiz                  |
| Kirlenme derecesi                    | 3  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 2 - orta derece korozyona maruziyet        |
| Kablo kılıfı malzemesi               | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi                | gök mavisi çizgili gümüş grisi             |
| Gövde malzemesi                      | PA<br>TPE-U(PUR)                           |
| Gövde rengi                          | siyah                                      |
| Vidalı kilitleme malzemesi           | Pirinç, nikel kaplı                        |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | NBR  |
| Fiş kontakları malzemesi             | Altın kaplı bakır alaşımı                  |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PP   |