



Kompakt silindir AEN-S-63-10-A-P-A

Ürün numarası: 8092148

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	basılı
Piston kolu ucu	Erkek dış
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Mpa işletim basıncı	0,04 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0,4 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	1,3 J
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	69,9 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	1.780 N
0 mm strokda hareket eden kütle	151 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	16 g
0 mm strokda ana ağırlık	499 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	77 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Dişi dişli Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kapak	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, dinamik sızdırmazlık	TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenebilir alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli paslanmaz çelik