

直线驱动器 SLG-8-

订货号: 187857

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------|
| 行程 | 100 mm...500 mm |
| 活塞直径 | 8 mm |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 液压缓冲器，稳定的特性曲线 |
| 安装位置 | 可选 |
| 导轨 | 循环滚珠轴承导轨 |
| 中间位置的最大数量 | 4 |
| 联轴器设计 | 正向锁定 (槽) |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 派生型 | 拉动 |
| 工作压力 | 2.5 bar...8 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 30 N |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 30 N |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量 | 12 g |
| 备用接口 | 查看产品图纸 |
| 气动接口 | M3 |
| 盖子材料 | POM |
| 密封件材料 | TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 铝 阳极氧化 |