

圆形气缸 CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

订货号: 195549

FESTO



数据表

特性	值
行程	10 mm...500 mm
活塞直径	32 mm
缓冲	气动缓冲，两端可调
安装位置	可选
结构特点	缸径 活塞杆
位置检测	通过接近开关
派生型	耐高温密封件，最高 120 °C
工作压力	1 bar...10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	-20 °C...120 °C
缓冲长度	17 mm
6 bar 时的理论力值，返回行程	415 N
6 bar 时的理论力值，前进行程	483 N
0 mm 行程的移动质量	106 g
每 10 mm 行程的额外移动质量	9 g
0 mm 行程的基本重量	640 g
每 10 m 行程的附加重量	26 g
气动接口	G1/8
盖子材料	高合金不锈钢
密封件材料	FPM
外壳材料	高合金不锈钢
活塞杆材料	高合金不锈钢