

插座 MHAP-PI

订货号: 197260

FESTO



数据表

特性	值
安装方式	夹子
安装位置	可选
产品重量	4 g
电气接口	2 针 ??
工作电压范围 DC	60 V
允许的电流负载	3 A
电缆长度	0.5 m
电缆直径	1 mm
电缆结构	2 x 0.14 mm ²
防护等级	IP40
环境温度	-20 °C...80 °C
带移动电缆的环境温度	-20 °C...50 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	PA
电触头材料	铜合金, 镀锡