

Basınçlı hava enerji verimliliği denetimi

GFAA-AA-2

Ürün numarası: 8159957

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	4 - 6 kompresör
Hizmet kapsamı	4 - 6 kompresörde basınçlı hava üretiminin analizi: Enerji tüketimi/Teslimat kapasitesi/basınç/kullanım Basınçlı hava dağılımının analizi: En az iki tüketim noktasında basınç ölçümü ve basınç düşüşünün hesaplanması Pnömatik uygulamaların analizi: Kaçak arama ve seçilen en az iki makine hücresinde (karışıklığa göre) pnömatik uygulamaların analizi ile birlikte üretim tesisinin gözle kontrolü Enerji tasarrufu potansiyelinin detaylı analizi ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tavsiye. Sonuçların DIN EN ISO 11011 uyarınca dokümantasyonu Basınçlı hava izleme sistemi için konsept Üretim yerinde basınçlı havanın hazırlanmasının ölçümü ve analizi: Boyutlandırma/Kurutma kapasitesi/Basınçlı hava kalitesinin ölçümü (su ve artakalan yağ oranı)
Yerindeki iş yükü	2,5 gün
Hizmetin yerine getirilmesi	Anlaşmaya göre 8-10 gün