



气电转换器

PE-PK-3X2-2N

产品代号: 13691

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------------|
| 授权 | CCC |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 测定变量 | 相对压力 |
| 测量方式 | 气动/电子压力转换开关 |
| 工作压力 | 0 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 介质温度 | 0 ... 60 °C |
| 环境温度 | 0 ... 60 °C |
| 开关输出 | 接触类型 |
| 开关功能 | 具有固定迟滞的阈值 |
| 切换元件功能 | 转接开关 |
| 开启点最大值 | 2 bar |
| 关闭点最小值 | 0.5 bar |
| 最大切换频率 | 1 Hz |
| 最小负载电流 | 100 mA |
| 工作电压范围 AC | 12 ... 250 V |
| 工作电压范围 DC | 12 ... 250 V |
| 电连接 | 螺丝端子 |
| 安装类型 | 可选 在2n安装框架上 带通孔 |
| 装配位置 | 任意 |
| 气动连接 | PK-3 |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 PA 钢 |
| 材料信息, 开关接触 | 银 |
| 材料信息, 电连接 | 黄铜 |
| 隔膜的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 防护等级 | IP00, IP20 带防护帽的情况 |