


长度补偿器 VAL-1/4-20

产品代号: 151211

★ 核心产品范围

用于真空吸盘

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|----------------------|-----------------------------|
| 吸盘托架的高度补偿器 | 20 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计结构 | 真空接口位于顶部 |
| 工作压力 | -0.95 ... 8 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 符合 CD-0033 的 RSBP 分类 | F1a |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 118 g |
| 安装类型 | 带有 M26x1.5外螺纹 |
| 吸盘安装件 | G 1/4 |
| 真空接口 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 密封 | NBR |
| 材料信息, 壳体 | 铝 |
| 材料信息, 支架 | 铝 POM 高合金钢, 耐腐蚀 |