

安装组件 CRSMB-8-32/100

订货号: 525565

FESTO



数据表

特性	值
规格	8
设计	用于圆形气缸
安装位置	可选
对于活塞直径	Ø32 - Ø100
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
防护等级	IP65 IP68 IP69K
环境温度	-40 °C...90 °C
产品重量	3 g
安装方式	胶合
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	阳极氧化铝 TPE-U(PU)