

# 软启动阀 MS12-DL

订货号: 535033

FESTO



## 数据表

特性	值
排气功能	带节流选项
驱动方式	气动
安装位置	可选
手控装置	无
结构特点	活塞阀座
复位类型	弹簧复位
先导类型	直接
先导气源	内先导
流向	不可逆
阀功能	2/2
工作压力	2 bar...20 bar
标准标称流量	25000 l/min...42000 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	3600 g
安装方式	要么： 管式安装 带附件
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝