

连接电缆 NEBV-S1W37-E-5-LE26

订货号: 539244

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------------------|
| 应用领域 | 仅用于多针插头接口，阀岛 VTSA/VTSA-F |
| 符合标准 | DIN 47100 |
| 电缆标识 | 带有标签架 |
| 产品重量 | 1006 g |
| 电气接口 1，功能 | 现场设备端 |
| 电气接口 1，设计 | 直角式 |
| 电气接口 1，连接类型 | 插座 |
| 电气接口 1，电缆出口 | 直角式 |
| 电气接口 1，连接系统 | Sub-D |
| 电气接口 1，接口/线芯数 | 37 |
| 电气接口 1，使用的接口/线芯 | 26 |
| 电气接口 1，安装类型 | 3x M4 螺丝 |
| 电气接口 2，功能 | 控制器端 |
| 电气接口 2，接口类型 | 电缆 |
| 电气接口 2，连接系统 | 开放式 |
| 电气接口 2，接口/线芯数 | 26 |
| 电气接口 2，已使用的接口/线芯数 | 26 |
| 工作电压范围 DC | 0 V...30 V |
| 40°C 时的额定电流 | 2 A |
| 抗电涌性 | 1 kV |
| 电缆长度 | 5 m |
| 电缆特征 | 适用于拖链 |
| 电缆测试条件 | 测试条件按要求提供 |
| 弯曲半径，固定电缆 | 42 mm |
| 弯曲半径，移动电缆 | 104 mm |
| 电缆直径 | 10.4 mm |
| 电缆结构 | 26 x 0.34 mm ² |
| 标称导线横截面积 | 0.34 mm ² |
| 防护等级 | IP65 NEMA 4 |
| 防护等级说明 | 在组装好的状态下 |
| 环境温度 | -5 °C...50 °C |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| CE 认证 (见合格声明) | 符合欧盟 RoHS 指令 |
| CE 标记 (见合格声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 电缆护套材料 | TPE-U(PUR) |
| 电缆护套颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | PA |
| 绝缘护套材料 | PVC |