

圆形气缸 DSNU-3/8"-1"-P-A

订货号: 546398

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-----------------------------------|
| 行程 | 1 in |
| 活塞直径 | 3/8" |
| 活塞杆螺纹 | 6-32 UNC-2A |
| 基于标准 | ISO 6432 |
| 缓冲 | 两端带弹性缓冲环/垫 |
| 安装位置 | 可选 |
| 活塞杆端部 | 外螺纹 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 派生型 | 一端活塞杆 |
| 工作压力 | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -4 °F...176 °F |
| 端位的冲击能量 | 0,0369 ft-lbf |
| 6 bar 时的理论力值, 返回行程 | 8,9 lbf |
| 6 bar 时的理论力值, 前进行程 | 10,6 lbf |
| 0 mm 行程的移动质量 | 241 oz |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量 | 28,1 oz |
| 0 mm 行程的基本重量 | 1058 oz |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 76,3 oz |
| 安装方式 | 带附件 |
| 气动接口 | 10-32 UNF-2B |
| 盖子材料 | 精制铝合金 |
| 密封件材料 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |

| 特性 | 值 |
|------|--------|
| 缸筒材料 | 高合金不锈钢 |