


# 电磁线圈

## MH-2-24VDC-PA

产品代号: 549906

FESTO

用于直流电压, 不带插座.



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	12 ms
持续通电率	100 %
功率系数 $\cos \{\phi\}$	0.7
线圈的特性参数	24 V DC: 7.9 W
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
防护等级备注	IP00, 不带连接插座
环境温度	-20 ... 50 °C
安装时的最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	150 g
电连接	符合DIN EN 175301-803
安装类型	带锁定螺母
材料信息, 电磁线圈	Duroplast 铜 钢
材料信息, 绕组	铜