


齿轮箱

EMGA-160-P-G3-SAS-140

产品代号: 552200

FESTO

适合于伺服马达。



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	160 mm
电机法兰规格	140 mm
扭转时的反冲	0.1 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	3:1
最高输入速度	6,500 1/min
减速机构的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	400 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	12.14 kgcm ²
最高输出扭矩	640 Nm
最高效率	98 %
抗扭力	38 Nm/arcmin
产品重量	18,000 g
减速机接口, 输出轴	160G
减速机接口, 驱动轴	140A
材料备注	符合 RoHS