


# 联轴器

## EAMC-65-90-XX-25

产品代号: 176038

FESTO

用于 DGE



### 技术参数

特性	值
支架直径 <sup>2</sup>	25 mm
尺寸	65
额定长度	90 mm
装配位置	任意
最高速度	4,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	417 kgmm <sup>2</sup>
产品重量	535 g
材料备注	符合 RoHS