



增压缸 DPA-40-16-CRVZS5

订货号: 552931

FESTO



数据表

特性	值
活塞直径	40 mm
体积	5 l
安装位置	下部冷凝水排放装置
结构特点	双活塞式增压阀 带贮气罐 通过压力表 带单向阀
压力表 (模拟) 或压力显示器 (数字)	带压力表
输出压力 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
工作压力	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
压力调节范围 MPa	0.45 MPa...1.6 MPa
压力调节范围	4.5 bar...16 bar
压力调节范围 psi	65.25 psi...232 psi
入口压力 1	2 bar...8 bar
气源压力 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
气源压力 1 psi	29 psi...116 psi
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟压力设备指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国压力设备法规
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
工作和先导介质说明	不可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	5 °C...60 °C
环境温度	5 °C...60 °C
冷凝水排放装置的最大紧固扭矩	27 Nm
产品重量	7300 g
安装方式	通过沟槽螺母

特性	值
气接口, 气口 1	QS-10
气接口, 气口 2	KD4
气接口, 气口 3	消声器
材料说明	RoHS 合规
储气罐材料	高合金不锈钢