


气路板 MHJ9-P16

订货号: 553125

FESTO



数据表

特性	值
网格尺寸	10 mm
最大阀位数量	16 可提供按照用户要求定制的版本
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	428 g
安装方式	通过安装支架
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	M7
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	阳极氧化精制铝合金