

# 直线驱动器 DFPI-160- -ND2P-E-P-G2

产品代号: 1808242  
将被停止供应的产品


FESTO

集成电位器位移传感器, 双作用, 缸径160 mm,  
安装接口用于过程阀的连接 ( 端盖上的接口符合DIN EN ISO  
5210标准 ) ,


通过金属插座和连接电缆NHSB ( 附件 ) 进行电气/气动连接。

将停止供货的产品 ,

供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型表现



## 技术参数

特性	值
驱动器尺寸	160
法兰孔的样式	F10
行程	40 ... 990 mm
保留行程	3 mm
活塞直径	160 mm
连接件接口符合标准	ISO 5210
缓冲	无缓冲
装配位置	任意
工作模式	双作用
设计结构	活塞 活塞杆 型材缸筒
位置检测	带集成的位移传感器
测量方式: 位移传感器	电位计
工作压力 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
工作压力	3 ... 8 bar 43.5 ... 116 psi
额定工作压力	0.6 MPa
额定工作气压	6 bar
工作电压范围 DC	0 ... 15 V
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T4 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T120°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
持续抗冲击强度, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 82 部分	按照严格等级 2 进行测试
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	5 - 100 % 冷凝
防护等级	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
振动阻尼, 符合 DIN/IEC 68 标准, 第 2 - 6 部分	按照严格等级 2 进行测试

特性	值
环境温度	-20 ... 60 °C
0.6 MPa (6 bar, 87 psi)时的理论力, 缩回	11,581 N
0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出	12,064 N
每回缩 10 mm 行程的空气消耗	1.3511 l
每推进 10 mm 行程的空气消耗	1.4074 l
0 mm行程时的移动质量	2,250 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	52 g
0 mm行程时的基本重量	6,529 g
每10 mm 行程所增加的重量	159 g
位移传感器每10 mm 的附加重量	2 g
迟滞	0.33 mm
独立线性度	0,04 %
重复精度, 单位 ± mm	0.12 mm
电连接	3针 直列式插头 / 螺丝端子 具有特定附件
气动连接	用于气管外径 8 mm 具有特定附件
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 端盖	压铸铝, 带涂层 阳极氧化铝合金
材料信息, 下方盖子	压铸铝, 带涂层 阳极氧化铝合金
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 活塞杆防尘密封	NBR
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 静态密封	NBR
材料信息, 缸筒	光滑阳极氧化精制铝合金