


# 联轴器

## EAMD-19-15-10-8X10

产品代号: 557998

FESTO

驱动元件, 能够传输步进电机和伺服电机的旋转动作



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	10 mm
支架直径2	8 mm
尺寸	19
额定长度	15 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.445 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	2 Nm
产品重量	13 g
材料备注	符合 RoHS