


驱动轴 EAMB-18-9-8X16-10X12

产品代号: 558035

FESTO

用于通过中空轴调节驱动器



技术参数

特性	值
支架直径 1	8 mm
支架直径2	10 mm
尺寸	70
额定长度	16 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.838 kgmm ²
可传递扭矩	12 Nm
产品重量	29 g
材料备注	符合 RoHS