

快插式插头 NPQM-D-S10-E-P10

产品代号: 558814

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | 标准 |
| 额定尺寸 | 8 mm |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1.6 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 232 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 70 °C |
| 产品重量 | 11 g |
| 气动连接, 气口 1 | 快插式轴套 QS-10 |
| 气动连接, 气口 2 | 快插式轴套 QS-10 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | 镀镍黄铜 |