

油雾器

MS9-LOE


产品代号: 562533

FESTO

适合气路板安装, 带 G 螺纹。



典型表现



技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
尺寸	9
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
设计结构	比例式标准油雾器
最大储油能力	490 ml
杯罩保护	塑料防护装置 具有集成的金属外壳
工作压力	1 ... 16 bar
油雾器起作用所需的最小流量	100 l/min
标准额定流量	8,500 ... 27,000 l/min
授权	c UL us - Recognized (OL)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6 Gb X
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T60°C Db X
符合防爆要求的环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	2,000 g
安装类型	线路安装 带附件
材料信息, 盖子	PA-加强
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	压铸铝
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	压铸铝
材料信息, 模块连接器	压铸铝
材料信息, 碗	锻造铝合金
材料信息, 杯子密封	NBR
材料信息, 屏幕	PA