

标准气缸 ESNU-12-10-P-A

产品代号: 19260

FESTO

符合 DIN ISO 6432 标准, 带非接触式感测. 多中安装方式, 带或不带安装附件. 终端带可调缓冲装置. 终端带弹性缓冲环.



技术参数

| 特性 | 值 |
|-----------------------------------|---|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直径 | 12 mm |
| 活塞杆螺纹 | M6 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 符合标准 | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 工作压力 MPa | 0.15 ... 1 MPa |
| 工作压力 | 1.5 ... 10 bar |
| 工作模式 | 单作用 推的动作 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.07 J |
| 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) 时的理论力, 推出 | 61 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 18.5 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 2 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 75 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 4 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | M5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 盖 | 锻造铝合金 中性阳极氧化 |
| 材料信息, 密封 | NBR TPE-U(PU) |
| 材料信息, 活塞杆 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 缸筒 | 高合金钢, 耐腐蚀 |