


水分离器 MS6-LWS

订货号: 564858

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 +/-5°
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	离心分离器
最大冷凝容积	38 ml
保护罩	集成金属滤杯
冷凝水分离程度	99 %
工作压力	0.8 bar...16 bar
标准标称流量	2400 l/min...3800 l/min
认证	c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
欧盟境外防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
防爆	区 1 (ATEX) 1 区 (UKEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 21 区 (UKEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别	II 2G
ATEX 防尘类别	II 2D
气体防爆阻燃类型	Ex h IIC T6 Gb X
防尘防爆阻燃类型	Ex h IIIC T60°C Db X
防爆环境温度	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
介质温度	-10 °C...60 °C

特性	值
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	要么： 管式安装 带附件
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	精制铝合金
屏幕材料	PA