

# 气路板模块 CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

订货号: 565703

FESTO



## 数据表

特性	值
尺寸 (宽x长x高)	(包括互连模块和连接技术) 50 x 107 x 70 mm
安装方式	在互连模块 CPX-M-GE...上
产品重量	100 g
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	95 % 无冷凝
防护等级	IP20
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力 (安装时)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记 (见合格声明)	根据 UK EX 指令
防爆	防爆区 0 (BR) 区 0 (IEC-EX) 防爆区 20 (BR) 防爆区 20 (IEC-EX) 22[20] 区 (UKEX) 2[0] 区 (UKEX)
ATEX 气体类别	II (1) G
ATEX 防尘类别	II (1) D
欧盟境外防爆认证	EPL Da (BR) EPL Da (IECEx) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gd[Ga] (GB)
气体防爆阻燃类型	[Ex ia Ga] IIC
防尘防爆阻燃类型	[Ex ia Da] IIIC
防爆环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
证书签发机构	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	加强型聚酰胺

特性	值
电气接口	8 针/8 针
输入数量	8