

圆形气缸 CRHD-40- -PPV-A-MQ-S6

订货号: 195544

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------------------------|
| 行程 | 10 mm...500 mm |
| 活塞直径 | 40 mm |
| 缓冲 | 气动缓冲，两端可调 |
| 安装位置 | 可选 |
| 结构特点 | 缸径 活塞杆 |
| 位置检测 | 通过接近开关 |
| 派生型 | 耐高温密封件，最高 120 °C |
| 工作压力 | 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作） |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 - 高耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -20 °C...120 °C |
| 缓冲长度 | 19.5 mm |
| 6 bar 时的理论力值，返回行程 | 633 N |
| 6 bar 时的理论力值，前进行程 | 754 N |
| 0 mm 行程的移动质量 | 198 g |
| 每 10 mm 行程的额外移动质量 | 16 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 1154 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 42 g |
| 气动接口 | G1/8 |
| 盖子材料 | 高合金不锈钢 |
| 密封件材料 | FPM |
| 外壳材料 | 高合金不锈钢 |
| 活塞杆材料 | 高合金不锈钢 |