


# 脚架安装件 DAMH-Q12-8

产品代号: 3371841

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	8
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
最大紧固扭矩	1 Nm
产品重量	40 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 支架	钢, 镀锌