


# 直线型门架

## DHSL-0.5-DGC12-DGSL8

产品代号: 574497

FESTO

请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价



### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂0.5
有效负载	0 ... 0.5 kg
驱动单元, Z 轴	DGSL-8
驱动系统, Z 轴	气动
行程, Z 轴	0 ... 100 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	$\pm 0,01$ mm
驱动单元, Y 轴	DGC-12
驱动系统, Y 轴	气动
中间位置, Y 轴	x1
行程, Y 轴	0 ... 1,900 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	$\pm 0,02$ mm