


伺服电机 EMME-AS-80-SK-LS-AMX

订货号: 4267582

FESTO



数据表

特性	值
环境温度	-10 °C...40 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
相对空气湿度	0 - 90%
符合标准	IEC 60034
绝缘防护等级	F
额定等级符合 EN 60034-1	S1
防护等级	IP21
Woodruff 键轴类型	DIN 6885 A 6 x 6 x 22
电气连接系统	插头
材料说明	RoHS 合规
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟低电压指令 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 符合英国电气设备相关规定
标称工作电压 DC	360 V
标称电压 DC	360 V
线圈开关类型	里部带星标
杆对数量	3
静止扭矩	2.8 Nm
标称扭矩	2.4 Nm
峰值扭矩	11.2 Nm
标称转速	3000 1/min
最大转速	4690 1/min
电机的额定功率	750 W
连续停转电流	3.1 A
标称电机电流	2.6 A

特性	值
峰值电流	12.4 A
电机常数	0.923 Nm/A
电压常数, 相间	54.3 mVmin
相间线圈电阻	4.6 Ohm
相间线圈电感	9.46 mH
输出的总转动惯量	1.4 kgcm ²
产品重量	3050 g
容许轴向轴负载	70 N
允许的径向轴负载	350 N
转子位置编码器	绝对值多转位安全编码器
转子位置编码器接口	HIPERFACE®
转子位置编码器, 编码器测量原理	光学
转子位置编码器, 正弦/余弦 p/r	128
转子位置编码器, 复位类型	15 bit
旋转位置编码器, 角度精度典型值	20 arcmin
安全完整性等级 (SIL), 子部件	SIL 2, 转子位置编码器 SILCL 2, 转子位置传感器
性能等级, 子部件	3 类, 性能等级 d, 转子位置编码器
PFHd, 子部件	1.3 x 10E-8, 转子位置传感器
使用期限 Tm, 子部件	20 年, 转子位置传感器
平均危险失效时间 (MTTFd), 子部件	874 年, 转子位置传感器
能效	ENEFF (CN) / 2级