


联轴器

EAMD-33-22-19-10X12

产品代号: 5030024

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	19 mm
支架直径2	10 mm
尺寸	33
额定长度	22 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	4.6 kgmm ²
可传递扭矩	9 Nm
产品重量	46.1 g
材料备注	符合 RoHS