



# 主轴 ELGA-BS-KF-120- -

产品代号: 8024920

FESTO

带循环滚珠轴承导向



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
工作行程	50 ... 2,460 mm
尺寸	120
丝杆直径	25 mm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	机电式直线定位轴 具有循环滚珠轴承的丝杠
马达类型	步进马达 伺服马达
螺杆类型	球螺纹丝杆
测量方式: 位移传感器	增量式
最大加速度	15 m/s <sup>2</sup>
最高速度	3,600 1/min 0.6 ... 1.5 m/s
重复精度	±0,02 mm
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
转动面积矩 2nd 度ly	1,240E+03 mm <sup>4</sup>
转动面积矩 2nd 度lz	3,800E+03 mm <sup>4</sup>
最高行程速度时的无负载扭矩	1.33 ... 1.64 Nm
最低行程速度时的无负载扭矩	1 Nm
最大输出力Fy	5,500 N
最大输出力Fz	6,890 N
Fy 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	20,240 N
Fz 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	25,355 N
最大扭矩Mx	104 Nm
最大扭矩My	680 Nm
最大扭矩Mz	680 Nm
Mx 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	383 Nm
My 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	2,502 Nm
Mz 理论服务寿命 100 km (仅从导向方面考虑)	2,502 Nm
驱动轴的最大径向力	500 N
最大输送力 Fx	3,400 N
转动惯量It	247E+03 mm <sup>4</sup>
每米行程的重力惯性力矩JH	2.756 kgcm <sup>2</sup>
恒定输送	10 ... 25 mm/U
移动质量	4,459 g
附加的滑块重量	3,600 g
0 mm行程时的基本重量	10,500 g
每10 mm 行程所增加的重量	101 g
动态形变 (移动负载时)	轴长度的0.05% , 最高0.5 mm

特性	值
静态形变 (静态负载时)	轴长的0.1%
材料信息, 端盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动器盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 导向滑块	钢
材料信息, 导轨	钢
材料信息, 滑块	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 主轴螺母	钢
材料信息, 主轴	钢