


# 电磁阀 VUVS-LT25-B52-D-G14-F8

订货号: 8035188

FESTO



## 数据表

特性	值
阀功能	两位五通双电控
驱动方式	电控
阀尺寸	26.5 mm
标准标称流量	1000 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
结构特点	提动座
认证	c UL us - 认证 (OL)
公称通径	6.6 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	锁定式 按钮式
先导类型	先导驱动
先导气源	内先导
流向	不可逆
搭接	重叠
b 值	0.2
C 值	4.6 l/sbar
逆转开关时间	10 ms
0 信号的最大正向测试脉冲	2000 μs
信号为 1 的最大负向测试脉冲	3600 μs
线圈的特性参数	请参阅电磁线圈, 须另外订购
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
抗振性	运输应用测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试, 严重性等级 2, 符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C

特性	值
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	310 g
安装方式	要么： 在气路板上 带通孔
通风接口	非管式
先导排气口 82	M5
先导排气口 84	M5
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4
气接口, 气口 4	G1/4
气接口, 气口 5	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	HNBR NBR TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝 带涂层
螺钉材料	镀锌钢